

### DETECCION DE FUGAS EN ENDOSCOPIOS CON MAYOR PRECISIÓN

- + Realiza la detección temprana de filtraciones de aire en forma automática, con un 99% de precisión.
- + Permite reducir costos y tiempos de indisponibilidad de endoscopios por reparaciones mayores, ayuda a reducir riesgos de contaminación cruzada.
- + Permite realizar prueba de fugas en seco, sin necesidad de sumergir el endoscopio en líquidos, esto permite mejorar los tiempos de pruebas y evitar daños por manipulación incorrecta .
- + Compatible con todas las marcas y modelos de endoscopios flexibles.
- + Guía al operador durante la prueba para realizar movimientos necesarios del endoscopio y genera alerta en pantalla para indicar resultados.
- + Filtra y seca previamente el aire que ingresa al endoscopio para evitar daños por humedad.
- + Fácil de operar, conexión al endoscopio de forma sencilla y rápida, con un toque activa la prueba, mensaje en pantalla indica momento de desconectar el equipo.



FUJIFILM    OLYMPUS    PENTAX MEDICAL    STORZ KARL STORZ – ENDOSKOPE

Código de Referencia: 7900-PL10



### Especificaciones Técnicas

Requisitos Eléctricos	220 V, 50/60Hz., Monofásico.	Peso	6,4 Kg	Tiempo de operación	≤ 60 seg.	Accesorios:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Manguera de conexión desde el equipo al endoscopio.</li> </ul>
Procedencia / fabricación	Alemania.	Rango de presión de medición	240 mbar	Panel de control	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pantall digital LCD</li> <li>Botones de membrana</li> <li>Switch de encendido independiente.</li> </ul>		
Dimensiones (alto x ancho x profundidad)	15,7 x 27,8 x 27,5 cm	Conexiones	<ul style="list-style-type: none"> <li>Puerto de conexión con sistema de acople rápido</li> <li>Conector independiente por marcas.</li> </ul>	Alarmas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Visual y audibles</li> <li>Indican término del ciclo.</li> <li>Indica aprobación/falla de la prueba.</li> </ul>	Certificaciones	<ul style="list-style-type: none"> <li>EN61010-1:2010</li> <li>EN51326-1:2013</li> <li>IP21</li> <li>Class 1, Type BF</li> <li>CE</li> </ul>

